

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 6619B-A0635783

**Design** Future® linear, Busch-axcent®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** hliníková stříbrná



## POPIS







IP40.

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	6619B-A0635781
 Slonová Kost	6619B-A0635782
 Studio Bílá	6619B-A0635784
 Ušlechtilá Ocel	6619B-A06357866
 Mechová Bílá	6619B-A06357884
 Mechová Černá	6619B-A06357885