

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 6619B-A06357866

**Design** Future® linear

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** ušlechtilá ocel



## POPIS

IP40.







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Povrch krytu je z kovového materiálu.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	6619B-A0635781
 slonová kost	6619B-A0635782
 hliníková stříbrná	6619B-A0635783
 studio bílá	6619B-A0635784
 mechová bílá	6619B-A06357884
 mechová černá	6619B-A06357885