

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Kód produktu 5519A-A02352 C

Design Tango®

Řazení 2P+PE

Varianta slonová kost

Status Výběh



POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5519A-A02352 B
 Šedá	5519A-A02352 S
 Běžová	5519A-A02352 D
 Hnědá	5519A-A02352 H
 Černá	5519A-A02352 N
 Kouřová Šedá	5519A-A02352 S2
 Vřesová Červená	5519A-A02352 R2