

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

**Kód produktu** 5519M-A02352 41

**Design** Neo®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá / ledová modrá



## POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

|   | Varianta                | Kód produktu    |
|---|-------------------------|-----------------|
|    | bílá / ledová bílá      | 5519M-A02352 01 |
|  | bílá / ledová zelená    | 5519M-A02352 42 |
|  | bílá / ledová oranžová  | 5519M-A02352 43 |
|  | bílá / ledová šedá      | 5519M-A02352 44 |
|  | grafitová / ledová bílá | 5519M-A02352 61 |