

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Kód produktu 5519M-A02352 44

Design Neo®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá / ledová šedá

Status Výběh



POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5519M-A02352 01
 bílá / ledová modrá	5519M-A02352 41
 bílá / ledová zelená	5519M-A02352 42
 bílá / ledová oranžová	5519M-A02352 43
 grafitová / ledová bílá	5519M-A02352 61