

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Kód produktu 5519M-A02352 61

Design Neo®

Řazení 2P+PE

Varianta grafitová / ledová bílá

Status Výběh



POPIS

IP 40






16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	5519M-A02352 01
	bílá / ledová modrá	5519M-A02352 41
	bílá / ledová zelená	5519M-A02352 42
	bílá / ledová oranžová	5519M-A02352 43
	bílá / ledová šedá	5519M-A02352 44