

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 5519E-A02397 34

Design Time®, Time® Arbo

Řazení 2P+PE

Varianta antracitová

Status Výběh



POPIS

IP 40







16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5519E-A02397 01
 bílá / bílá	5519E-A02397 03
 titanová	5519E-A02397 08
 starostříbrná	5519E-A02397 32
 šampaňská	5519E-A02397 33
 ocelová	5519E-A02397 36