

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami (typ 6619)

**Kód produktu** 6619K-C06357

**Design** Decento®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá



## POPIS

Stupeň krytí: IP 40  
16 A, 250 V AC

Kryt je vyroben z plastu.




Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro instalaci více přístrojů vedle sebe ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Bílá / Přírodní Buk	6619K-C06357 50
	Bílá / Třešeň	6619K-C06357 52
	Černá	6619K-C06357 N