

Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami

Kód produktu 5526G-A02369 B1

Design Swing®, Swing®L

Řazení 2P+PE

Varianta jasně bílá



POPIS

Reziduální pracovní proud I_{dn} : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud)

Jmenovitý proud I_n : 16 A

Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz

Vybavovací čas při $5 \times I_{dn}$: max. 30 ms

Jmenovitý zkratový proud: 3000 A

Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us

Instalační poloha: libovolná

Teplota okolního prostředí: -25 °C až $+40\text{ °C}$

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1

Vestavná hloubka: 32 mm

Ke svorkám L, N lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.

16 A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).