

# Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami

**Kód produktu** 5526H-A02369 03

**Design** Levit®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá / bílá



## POPIS

Reziduální pracovní proud  $I_{dn}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud)

Jmenovitý proud  $I_n$ : 16 A

Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz

Vybavovací čas při  $5 \times I_{dn}$ : max. 30 ms

Jmenovitý zkratový proud: 3000 A

Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20  $\mu$ s

Instalační poloha: libovolná

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1

Vestavná hloubka: 32 mm

Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.

16 A, 230 V AC

Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).