

Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami

Kód produktu 5526T-A02369 500

Design Zoni®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá



POPIS

Reziduální pracovní proud I_{dn} : 30 mA

Typ A, citlivost na střídavý i pulsní proud

Jmenovitý proud I_n : 16 A

Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz

Vybavovací čas při $5 \times I_{dn}$: max. 30 ms

Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A

Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Vestavná hloubka: 32 mm

Instalace je možná v soustavách TN-S, TN-C, TT.

Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.

Typová řada: S3F1630

16 A, 230 V AC

Upevnění přístroje pomocí šroubů nebo vrutů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).