

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s bočními kontakty, s víčky, pro průběžnou montáž



Kód produktu 5518-3069 D

Design Praktik

Řazení 2P+PE

Varianta béžová

POPIS

Pro průběžnou montáž
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).




Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5518-3069 B
 Šedá	5518-3069 S
 Hnědá	5518-3069 H