

Zásuvka jednonásobná IP 44, s bočními kontakty, s clonkami, s víčkem

Kód produktu 5518-3969 H

Design Praktik

Řazení 2P+PE

Varianta hnědá



POPIS

Pro průběžnou montáž
16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).



Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | | Kód produktu |
|---|--------|--------------|
|  | Bílá | 5518-3969 B |
|  | Šedá | 5518-3969 S |
|  | Béžová | 5518-3969 D |