

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5583A-C02357 H

**Design** Tango®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** hnědá

## POPIS

Akustická signalizace poruchy.

IP 40








16A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5583A-C02357 B
 slonová kost	5583A-C02357 C
 šedá	5583A-C02357 S
 béžová	5583A-C02357 D
 černá	5583A-C02357 N
 kouřová šedá	5583A-C02357 S2
 vřesová červená	5583A-C02357 R2