

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5583A-C02357 R2

**Design** Tango®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** vřesová červená

## POPIS

Akustická signalizace poruchy.

IP 40

16A, 230 V AC








Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5583A-C02357 B
 slonová kost	5583A-C02357 C
 šedá	5583A-C02357 S
 béžová	5583A-C02357 D
 hnědá	5583A-C02357 H
 černá	5583A-C02357 N
 kouřová šedá	5583A-C02357 S2