

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



Kód produktu 5593J-C02357 H1

Design Swing@L

Řazení 2x(2P+PE)

Varianta hnědá

POPIS

Optická signalizace poruchy.

IP 40









16 A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Jasně Bílá	5593J-C02357 B1
 Jasně Bílá / Krémová	5593J-C02357 B1C1
 Jasně Bílá / Mocca	5593J-C02357 B1C3
 Jasně Bílá / Světle Šedá	5593J-C02357 B1S1
 Jasně Bílá / Cihlová	5593J-C02357 B1R3
 Krémová	5593J-C02357 C1
 Běžová	5593J-C02357 D1
 Světle Šedá	5593J-C02357 S1