

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5593J-C02357 S1

**Design** Swing@L

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** světle šedá

## POPIS

Optická signalizace poruchy.

IP 40



16 A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádkartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 jasně bílá	5593J-C02357 B1
 jasně bílá / krémová	5593J-C02357 B1C1
 jasně bílá / mocca	5593J-C02357 B1C3
 jasně bílá / světle šedá	5593J-C02357 B1S1
 jasně bílá / cihlová	5593J-C02357 B1R3
 krémová	5593J-C02357 C1
 béžová	5593J-C02357 D1
 hnědá	5593J-C02357 H1