

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5593M-C02357 42

**Design** Neo®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** bílá / ledová zelená

**Status** Výběh

## POPIS

Optická signalizace poruchy.

IP 40

16A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5593M-C02357 01
 bílá / bílá	5593M-C02357 03
 bílá / ledová modrá	5593M-C02357 41
 bílá / ledová oranžová	5593M-C02357 43
 bílá / ledová šedá	5593M-C02357 44
 grafitová / ledová bílá	5593M-C02357 61