

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5593F-C02357 32

**Design** Time®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** starostříbrná

## POPIS

Optická signalizace poruchy.

IP 40

16 A, 230 V AC







Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	5593F-C02357 01
 Bílá / Bílá	5593F-C02357 03
 Titanová	5593F-C02357 08
 Šampaňská	5593F-C02357 33
 Antracitová	5593F-C02357 34
 Ocelová	5593F-C02357 36