

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5593F-C02357 36

**Design** Time®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** ocelová

## POPIS

Optická signalizace poruchy.

IP 40

16 A, 230 V AC







Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / ledová bílá	5593F-C02357 01
 bílá / bílá	5593F-C02357 03
 titanová	5593F-C02357 08
 starostříbrná	5593F-C02357 32
 šampaňská	5593F-C02357 33
 antracitová	5593F-C02357 34