


Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



Kód produktu 5593T-C02357 142

Design Zoni®

Řazení 2x(2P+PE)

Varianta pudrová / bílá

POPIS

Optická signalizace poruchy.

Stupeň krytí: IP40

16 A, 230 V AC








Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	5593T-C02357 500
 Matná Bílá	5593T-C02357 240
 Šedá / Bílá	5593T-C02357 141
 Olivová / Bílá	5593T-C02357 143
 Greige / Bílá	5593T-C02357 144
 Matná Černá / Bílá	5593T-C02357 137
 Matná Černá	5593T-C02357 237