

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím



**Kód produktu** 5593T-C02357 144

**Design** Zoni®

**Řazení** 2x(2P+PE)

**Varianta** greige / bílá

## POPIS

Optická signalizace poruchy.

Stupeň krytí: IP40

16 A, 230 V AC





Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.

Při montáži do dutých přiček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5593T-C02357 500
 matná bílá	5593T-C02357 240
 šedá / bílá	5593T-C02357 141
 pudrová / bílá	5593T-C02357 142
 olivová / bílá	5593T-C02357 143
 matná černá / bílá	5593T-C02357 137
 matná černá	5593T-C02357 237