

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

Kód produktu 5599M-A02357 71

Design Neo® Tech

Řazení 2P+PE

Varianta ocelová / teracotta

Status Výběh



POPIS

Optická signalizace poruchy.




IP 40

16 A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová / onyx	5599M-A02357 72
 ocelová / titanová	5599M-A02357 73
 onyx / titanová	5599M-A02357 74