

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

**Kód produktu** 5599M-A02357 71

**Design** Neo® Tech

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** ocelová / teracotta

**Status** Výběh



## POPIS

Optická signalizace poruchy.




IP 40

16 A, 230 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová / onyx	5599M-A02357 72
 ocelová / titanová	5599M-A02357 73
 onyx / titanová	5599M-A02357 74