

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením

Kód produktu 5569E-A02357 01

Design Time®, Element®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá / ledová bílá



POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Výstupní napětí: 5 V DC \pm 5 % (SELV)

Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA

Vestavná hloubka: 35 mm

Nelze používat k datovému přenosu.

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá / bílá	5569E-A02357 03
 titanová	5569E-A02357 08
 lungo / mléčná bílá	5569E-A02357 26
 starostříbrná	5569E-A02357 32
 šampaňská	5569E-A02357 33
 antracitová	5569E-A02357 34
 ocelová	5569E-A02357 36