

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením

Kód produktu 2CKA002017A0876
Typové číslo 20 MUCBUSB-84-500
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Řazení 2P+PE
Varianta studio bílá



POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Výstupní napětí: 5 V DC \pm 5 % (SELV)

Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA

Vestavná hloubka: 35 mm

Nelze používat k datovému přenosu.

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 metalická šedá	2CKA002017A0892
 antracitová	2CKA002017A0893
 slonová kost	2CKA002017A0875