

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením

Kód produktu 2CKA002017A0893  
Typové číslo 20 MUCBUSB-81-500  
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,  
Busch-axcent®  
Řazení 2P+PE  
Varianta antracitová



## POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení mobilního koncového zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684 pomocí USB kabelu typu A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Výstupní napětí: 5 V DC  $\pm$  5 % (SELV)

Jmenovitý proud USB zásuvky: 700 mA

Vestavná hloubka: 35 mm

Nelze používat k datovému přenosu.

16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	2CKA002017A0875
 hliníková stříbrná	2CKA002017A0894
 studio bílá	2CKA002017A0876
 ušlechtilá ocel	2CKA002017A0895
 mechanická bílá	2CKA002017A0896
 mechanická černá	2CKA002017A0897