

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A

**Kód produktu** 5569A-A22357 D

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** béžová

**Status** Výběh



## POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.

Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 2,4 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm








Typová řada: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5569A-A22357 B
 slonová kost	5569A-A22357 C
 šedá	5569A-A22357 S
 hnědá	5569A-A22357 H
 černá	5569A-A22357 N
 vřesová červená	5569A-A22357 R2
 kouřová šedá	5569A-A22357 S2