

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A

Kód produktu 5569A-A22357 N

Design Tango®

Řazení 2P+PE

Varianta černá

Status Výběh



POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.

Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 2,4 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm








Typová řada: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5569A-A22357 B
 slonová kost	5569A-A22357 C
 šedá	5569A-A22357 S
 béžová	5569A-A22357 D
 hnědá	5569A-A22357 H
 vřesová červená	5569A-A22357 R2
 kouřová šedá	5569A-A22357 S2