

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A

Kód produktu 5569H-A22357 01

Design Levit®

Řazení 2P+PE

Varianta bílá / ledová bílá

Status Výběh



POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.

Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 2,4 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Typová řada: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

V případě samostatné instalace zásuvky je nutné použít rámeček s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).

V případě instalace zásuvky do vícenásobných kombinací je nutné použít standardní rámeček odpovídající násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podle pozice zásuvky v rámečku je třeba použít ještě krajní nebo střední kryt rámečku s otvorem 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).

K dispozici je též dvojnásobný rámeček s otvory 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--------------------------|-----------------|
| bílá / bílá | 5569H-A22357 03 |
| šedá / bílá | 5569H-A22357 16 |
| slonová kost / bílá | 5569H-A22357 17 |
| macchiato / bílá | 5569H-A22357 18 |
| bílá / kouřová černá | 5569H-A22357 62 |
| žlutá / kouřová černá | 5569H-A22357 64 |
| červená / kouřová černá | 5569H-A22357 65 |
| oranžová / kouřová černá | 5569H-A22357 66 |
| zelená / kouřová černá | 5569H-A22357 67 |