

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s nabíjením 2x USB-A

Kód produktu 2CKA002017A1891
Typové číslo 20 MUCB2USB-84-500
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Řazení 2P+PE
Varianta studio bílá
Status Výběh

POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A.

Podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmenovitý proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužit): 2,4 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Typová řada: 20 MUCB2USB

16 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).



DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 antracitová	2CKA002017A1903
 slonová kost	2CKA002017A1889
 hliníková stříbrná	2CKA002017A1890
 ušlechtilá ocel	2CKA002017A1897
 mechová bílá	2CKA002017A1893
 mechová černá	2CKA002017A1894