

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)

Kód produktu 2CKA002017A1920

Typové číslo 20 MUCB2USBAC-866-500

Design Future® linear

Řazení 2P+PE

Varianta ušlechtilá ocel



POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu

USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Bezšroubové připojení vodičů.

Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).

Imitace kovu nástřikem na plastu. Skutečný kov (např. na rámečku) a imitace kovu se mohou vzhledově lišit.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracitová	2CKA002017A1913
 Slonová Kost	2CKA002017A1914
 Hliníková Stříbrná	2CKA002017A1915
 Studio Bílá	2CKA002017A1916
 Mechová Bílá	2CKA002017A1918
 Mechová Černá	2CKA002017A1919