

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (USB-A + USB-C)



**Kód produktu** 5569A-A32357 B

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá

## POPIS

Pro současné používání zásuvky a nabíjení nebo napájení dvou mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu typu A nebo C.

Výstup USB-A: podpora nabíjecího protokolu Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A.

Výstup USB-C: podpora nabíjecího protokolu

USB PD (Power Delivery) s 3 A, Apple MFi s 2,4 A a BC 1.2 DCP s 1,5 A

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením.

Jmen. proud jednoho výstupu (druhý výstup nepoužít): 3 A

Klidová spotřeba: 75 mW

Nelze používat k datovému přenosu.

Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C

Stupeň krytí: IP 20, SELV

Vestavná hloubka: 39,5 mm

Bezšroubové připojení vodičů.

Typová řada: 20 MUCB2USBAC

16 A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta |                 | Kód produktu    |
|----------|-----------------|-----------------|
|          | Slonová Kost    | 5569A-A32357 C  |
|          | Šedá            | 5569A-A32357 S  |
|          | Běžová          | 5569A-A32357 D  |
|          | Hnědá           | 5569A-A32357 H  |
|          | Černá           | 5569A-A32357 N  |
|          | Vřesová Červená | 5569A-A32357 R2 |
|          | Kouřová Šedá    | 5569A-A32357 S2 |