

Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový

Kód produktu 2CDG120037R0011

Typové číslo CP-D 24/2.5



POPIS

Pro centrální napájení prvků signalizačního systému.

Jmenovité napětí: 230 V AC, +10 % / -15 %

Výstupní napětí: 24 V DC \pm 1 %

Jmenovitý kmitočet: 50 až 60 Hz

Jmenovitý proud: 2 500 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 4 M