

# Zdroj napájecí, SELV, 160 mA, řadový

**Kód produktu** 2CDG110144R0011

**Typové číslo** SV/S 30.160.1.1

**Varianta** s tlumivkou, 160 mA



## POPIS

Napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou. Napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení. Provozní dvoubarevná LED indikuje stav výstupu.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovitý proud: 160 mA

Jmenovité napětí: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz

Výstupní napětí: 30 V DC  $\pm 1/-2V$ , SELV

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot:  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm

Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta**

**Kód produktu**



s tlumivkou, 320 mA

2CDG110166R0011



s tlumivkou, 640 mA

2CDG110167R0011