

Zdroj napájecí, SELV, 160 mA, řadový

Kód produktu 2CDG110144R0011

Typové číslo SV/S 30.160.1.1

Varianta s tlumivkou, 160 mA



POPIS

Napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou. Napěťový výstup je zkratuvzdorný a odolný vůči přetížení. Provozní dvoubarevná LED indikuje stav výstupu.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovitý proud: 160 mA

Jmenovité napětí: 85 - 265 V AC, kmitočet 50/60 Hz

Výstupní napětí: 30 V DC +1/-2V, SELV

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm



Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 S Tlumivkou, 320 MA	2CDG110166R0011
 S Tlumivkou, 640 MA	2CDG110167R0011