

Zdroj napájecí, řadový

Kód produktu 2CDG510001R0011

Typové číslo PS-M-64.1.1



POPIS

Zdroj napájecího napětí s integrovanou tlumivkou.
Rychlá diagnostika poruchového stavu pomocí LED.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Indikace pomocí LED: signalizace provozního zatížení / přetížení
Jmenovité napětí: 127 - 230 V AC (+10 % / -15 %)
Výstupní napětí: 30 V ± 2 V
Jmenovitý proud: 640 mA
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm
Šířka: 4 M