

# Zdroj napájecí, řadový

Kód produktu 2CDG510001R0011

Typové číslo PS-M-64.1.1



---

## POPIS

---

Zdroj napájecího napětí s integrovanou tlumivkou.  
Rychlá diagnostika poruchového stavu pomocí LED.  
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.  
Indikace pomocí LED: signalizace provozního zatížení / přetížení  
Jmenovité napětí: 127 - 230 V AC (+10 % / -15 %)  
Výstupní napětí: 30 V ± 2 V  
Jmenovitý proud: 640 mA  
Stupeň krytí: IP 20  
Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C  
Rozměry: (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm  
Šířka: 4 M