

# 41A12X11A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

**Kód produktu** 1SLM004102A1103

**Typové číslo** 41A12X11A

**Varianta** 12 modulů



## POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Provedení dvířek: plná

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 12 (12x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x250x107

Pro více informací:

41A12X11A

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
18 Modulů	1SLM004102A1104
24 Modulů	1SLM004102A1105
36 Modulů	1SLM004102A1107
36 Modulů	1SLM004102A1106
48 Modulů	1SLM004102A1108
54 Modulů	1SLM004102A1109
72 Modulů	1SLM004102A1110