

41A12X21A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

Kód produktu 1SLM004102A1105

Typové číslo 41A12X21A

Varianta 24 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Provedení dvířek: plná

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 2

Počet modulů: 24 (12x2)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x435x107

Pro více informací:

41A12X21A

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 modulů	1SLM004102A1103
	18 modulů	1SLM004102A1104
	36 modulů	1SLM004102A1107
	36 modulů	1SLM004102A1106
	48 modulů	1SLM004102A1108
	54 modulů	1SLM004102A1109
	72 modulů	1SLM004102A1110