

# 41A12X41A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

**Kód produktu** 1SLM004102A1108

**Typové číslo** 41A12X41A

**Varianta** 48 modulů



## POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 100 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Provedení dvířek: plná

Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídlé dveře)

Počet řad: 4

Počet modulů: 48 (12x4)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 320x735x107

Pro více informací:

41A12X41A

## DALŠÍ VARIANTY

|   | Varianta  | Kód produktu    |
|---|-----------|-----------------|
|    | 12 modulů | 1SLM004102A1103 |
|   | 18 modulů | 1SLM004102A1104 |
|  | 24 modulů | 1SLM004102A1105 |
|  | 36 modulů | 1SLM004102A1107 |
|  | 36 modulů | 1SLM004102A1106 |
|  | 54 modulů | 1SLM004102A1109 |
|  | 72 modulů | 1SLM004102A1110 |