

# 41A18X11A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

**Kód produktu** 1SLM004102A1104

**Typové číslo** 41A18X11A

**Varianta** 18 modulů



## POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Provedení dvířek: plná

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 18 (18x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x250x107

Pro více informací:

41A18X11A

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 modulů	1SLM004102A1103
	24 modulů	1SLM004102A1105
	36 modulů	1SLM004102A1107
	36 modulů	1SLM004102A1106
	48 modulů	1SLM004102A1108
	54 modulů	1SLM004102A1109
	72 modulů	1SLM004102A1110