

41A18X41A rozvodnice zapuštěná, plná dvířka

Kód produktu 1SLM004102A1110

Typové číslo 41A18X41A

Varianta 72 modulů



POPIS

Rozvodnice řady Mistral41F jsou určeny pro zapuštěnou montáž. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 650°C.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 150 mm

Stupeň krytí: IP 41

Mechanická odolnost: IK 08

Provedení dvířek: plná

Počet sloupců rozvodnice: 1 (2x 1křídle dveře)

Počet řad: 4

Počet modulů: 72 (18x4)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 430x735x127

Pro více informací:

41A18X41A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 Modulů	1SLM004102A1103
 18 Modulů	1SLM004102A1104
 24 Modulů	1SLM004102A1105
 36 Modulů	1SLM004102A1107
 36 Modulů	1SLM004102A1106
 48 Modulů	1SLM004102A1108
54 Modulů	1SLM004102A1109