

Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky

Kód produktu 2CPX077841R9999

Typové číslo UK624E3

Varianta 24 M šroubové svorky N/PE



POPIS

Stupeň krytí: IP 30

24 modulů (12×2), vč. N/PE.













Plechová plná dvířka.

Barva: bílá RAL 9016

Rozměry (š × v × h): 480 × 367 × 95 mm

Šroubové svorky.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 M šroubové svorky N/PE	2CPX077840R9999
 36 M šroubové svorky N/PE	2CPX077842R9999
 48 M šroubové svorky N/PE	2CPX077843R9999
 60 M šroubové svorky N/PE	2CPX077844R9999
 12M rychlosvorky N/PE	2CPX031369R9999
 24M rychlosvorky N/PE	2CPX031370R9999
 36M rychlosvorky N/PE	2CPX031371R9999
 48M rychlosvorky N/PE	2CPX031372R9999
 60M rychlosvorky N/PE	2CPX031373R9999
 3 řady multimediální	2CPX031384R9999
 4 řady multimediální	2CPX031385R9999
 5 řad multimediální	2CPX031386R9999
 3 řady multimediální	2CPX031387R9999
 4 řady multimediální	2CPX031388R9999



Varianta

5 řad
multimediální

Kód produktu

2CPX031389R9999