

# Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky

**Kód produktu** 2CPX077842R9999

**Typové číslo** UK636E3

**Varianta** 36 M šroubové svorky N/PE



## POPIS

Stupeň krytí: IP 30

36 modulů (12×3), vč. N/PE.

Plechová plná dvířka.

Barva: bílá RAL 9016

Rozměry (š × v × h): 605 × 367 × 95 mm

Šroubové svorky.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
12 M šroubové svorky N/PE	2CPX077840R9999
24 M šroubové svorky N/PE	2CPX077841R9999
48 M šroubové svorky N/PE	2CPX077843R9999
60 M šroubové svorky N/PE	2CPX077844R9999
12M rychlosvorky N/PE	2CPX031369R9999
24M rychlosvorky N/PE	2CPX031370R9999
36M rychlosvorky N/PE	2CPX031371R9999
48M rychlosvorky N/PE	2CPX031372R9999
60M rychlosvorky N/PE	2CPX031373R9999
3 řady multimediální	2CPX031384R9999
4 řady multimediální	2CPX031385R9999
5 řad multimediální	2CPX031386R9999
3 řady multimediální	2CPX031387R9999
4 řady multimediální	2CPX031388R9999



**Varianta**

5 řad  
multimediální

**Kód produktu**

2CPX031389R9999