

# Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky

**Kód produktu** 2CPX031369R9999

**Typové číslo** UK612N2

**Varianta** 12M rychlosvorky N/PE



## POPIS

Stupeň krytí: IP 30

12 modulů (12×1), vč. N/PE.















Plechová plná dvířka.

Barva: bílá RAL 9016

Rozměry (š × v × h): 355 × 367 × 95 mm

Rychlosvorky.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 12 M šroubové svorky N/PE	2CPX077840R9999
 24 M šroubové svorky N/PE	2CPX077841R9999
 36 M šroubové svorky N/PE	2CPX077842R9999
 48 M šroubové svorky N/PE	2CPX077843R9999
 60 M šroubové svorky N/PE	2CPX077844R9999
 24M rychlosvorky N/PE	2CPX031370R9999
 36M rychlosvorky N/PE	2CPX031371R9999
 48M rychlosvorky N/PE	2CPX031372R9999
 60M rychlosvorky N/PE	2CPX031373R9999
 3 řady multimediální	2CPX031384R9999
 4 řady multimediální	2CPX031385R9999
 5 řad multimediální	2CPX031386R9999
 3 řady multimediální	2CPX031387R9999
 4 řady multimediální	2CPX031388R9999



**Varianta**

5 řad  
multimediální

**Kód produktu**

2CPX031389R9999