

# Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky

**Kód produktu** 2CPX031371R9999

**Typové číslo** UK636N3

**Varianta** 36M rychlosvorky N/PE



## POPIS

Stupeň krytí: IP 30

36 modulů (12×3), vč. N/PE.









Plechová plná dvířka.

Barva: bílá RAL 9016

Rozměry (š × v × h): 605 × 367 × 95 mm

Rychlosvorky.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 M šroubové svorky N/PE	2CPX077840R9999
	24 M šroubové svorky N/PE	2CPX077841R9999
	36 M šroubové svorky N/PE	2CPX077842R9999
	48 M šroubové svorky N/PE	2CPX077843R9999
	60 M šroubové svorky N/PE	2CPX077844R9999
	12M rychlosvorky N/PE	2CPX031369R9999
	24M rychlosvorky N/PE	2CPX031370R9999
	48M rychlosvorky N/PE	2CPX031372R9999
	60M rychlosvorky N/PE	2CPX031373R9999
	3 řady multimediální	2CPX031384R9999
	4 řady multimediální	2CPX031385R9999
	5 řad multimediální	2CPX031386R9999
	3 řady multimediální	2CPX031387R9999
	4 řady multimediální	2CPX031388R9999



**Varianta**

5 řad  
multimediální

**Kód produktu**

2CPX031389R9999