

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

**Kód produktu** 5519A-A02357 D

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** béžová

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5519A-A02357 B
 slonová kost	5519A-A02357 C
 šedá	5519A-A02357 S
 hnědá	5519A-A02357 H
 černá	5519A-A02357 N
 kouřová šedá	5519A-A02357 S2
 vřesová červená	5519A-A02357 R2