

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

**Kód produktu** 5519A-A02352 B

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** bílá

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40








16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 slonová kost	5519A-A02352 C
 šedá	5519A-A02352 S
 béžová	5519A-A02352 D
 hnědá	5519A-A02352 H
 černá	5519A-A02352 N
 kouřová šedá	5519A-A02352 S2
 vřesová červená	5519A-A02352 R2