

# Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

**Kód produktu** 5519A-A02397 C

**Design** Tango®

**Řazení** 2P+PE

**Varianta** slonová kost

**Status** Výběh



## POPIS

IP 40





16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	5519A-A02397 B
 šedá	5519A-A02397 S
 béžová	5519A-A02397 D
 hnědá	5519A-A02397 H
 černá	5519A-A02397 N
 kouřová šedá	5519A-A02397 S2
 vřesová červená	5519A-A02397 R2